

常用型号规格

球囊额定爆破压



导丝适配:0.018" 鞘管适配:5F 公称压力:6atm

	球囊长度 (mm)								
	球囊直径 (mm)	20	40	60	80	100	120	150	220
输送杆长 90 cm	2.00	K29-020020090B	K29-020040090B	K29-020060090B	K29-020080090B	K29-020100090B	K29-020120090B	K29-020150090B	K29-020220090B
	2.50	K29-025020090B	K29-025040090B	K29-025060090B	K29-025080090B	K29-025100090B	K29-025120090B	K29-025150090B	K29-025220090B
	3.00	K29-030020090B	K29-030040090B	K29-030060090B	K29-030080090B	K29-030100090B	K29-030120090B	K29-030150090B	K29-030220090B
	3.50	K29-035020090B	K29-035040090B	K29-035060090B	K29-035080090B	K29-035100090B	K29-035120090B	K29-035150090B	K29-035220090B
	4.00	K29-040020090B	K29-040040090B	K29-040060090B	K29-040080090B	K29-040100090B	K29-040120090B	K29-040150090B	K29-040220090B
	5.00	K29-050020090B	K29-050040090B	K29-050060090B	K29-050080090B	K29-050100090B	K29-050120090B	K29-050150090B	K29-050220090B
	6.00	K29-060020090B	K29-060040090B	K29-060060090B	K29-060080090B	K29-060100090B	K29-060120090B	K29-060150090B	K29-060220090B
输送杆长 150 cm	2.00	K29-020020150B	K29-020040150B	K29-020060150B	K29-020080150B	K29-020100150B	K29-020120150B	K29-020150150B	K29-020220150B
	2.50	K29-025020150B	K29-025040150B	K29-025060150B	K29-025080150B	K29-025100150B	K29-025120150B	K29-025150150B	K29-025220150B
	3.00	K29-030020150B	K29-030040150B	K29-030060150B	K29-030080150B	K29-030100150B	K29-030120150B	K29-030150150B	K29-030220150B
	3.50	K29-035020150B	K29-035040150B	K29-035060150B	K29-035080150B	K29-035100150B	K29-035120150B	K29-035150150B	K29-035220150B
	4.00	K29-040020150B	K29-040040150B	K29-040060150B	K29-040080150B	K29-040100150B	K29-040120150B	K29-040150150B	K29-040220150B
	5.00	K29-050020150B	K29-050040150B	K29-050060150B	K29-050080150B	K29-050100150B	K29-050120150B	K29-050150150B	K29-050220150B
	6.00	K29-060020150B	K29-060040150B	K29-060060150B	K29-060080150B	K29-060100150B	K29-060120150B	K29-060150150B	K29-060220150B

导丝适配:0.014" 鞘管适配:4F 公称压力:6atm

	球囊长度 (mm)								
	球囊直径 (mm)	20	40	60	80	100	120	150	220
输送杆长 100 cm	1.50	K29-015020100A	K29-015040100A	K29-015060100A	K29-015080100A	K29-015100100A	K29-015120100A	K29-015150100A	K29-015220100A
	2.00	K29-020020100A	K29-020040100A	K29-020060100A	K29-020080100A	K29-020100100A	K29-020120100A	K29-020150100A	K29-020220100A
	2.50	K29-025020100A	K29-025040100A	K29-025060100A	K29-025080100A	K29-025100100A	K29-025120100A	K29-025150100A	K29-025220100A
	3.00	K29-030020100A	K29-030040100A	K29-030060100A	K29-030080100A	K29-030100100A	K29-030120100A	K29-030150100A	K29-030220100A
	3.50	K29-035020100A	K29-035040100A	K29-035060100A	K29-035080100A	K29-035100100A	K29-035120100A	K29-035150100A	K29-035220100A
	4.00	K29-040020100A	K29-040040100A	K29-040060100A	K29-040080100A	K29-040100100A	K29-040120100A	K29-040150100A	K29-040220100A
输送杆长 150 cm	1.50	K29-015020150A	K29-015040150A	K29-015060150A	K29-015080150A	K29-015100150A	K29-015120150A	K29-015150150A	K29-015220150A
	2.00	K29-020020150A	K29-020040150A	K29-020060150A	K29-020080150A	K29-020100150A	K29-020120150A	K29-020150150A	K29-020220150A
	2.50	K29-025020150A	K29-025040150A	K29-025060150A	K29-025080150A	K29-025100150A	K29-025120150A	K29-025150150A	K29-025220150A
	3.00	K29-030020150A	K29-030040150A	K29-030060150A	K29-030080150A	K29-030100150A	K29-030120150A	K29-030150150A	K29-030220150A
	3.50	K29-035020150A	K29-035040150A	K29-035060150A	K29-035080150A	K29-035100150A	K29-035120150A	K29-035150150A	K29-035220150A
	4.00	K29-040020150A	K29-040040150A	K29-040060150A	K29-040080150A	K29-040100150A	K29-040120150A	K29-040150150A	K29-040220150A

*规格详见注册证

河北康誉医疗器械有限公司

网 址:http://www.courymed.com

联系方式:0311-88882200/400-887-7986

地 址:中国(河北) 自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号

外周球囊扩张导管

国械注准20243032317

适用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位, 治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变,外周血管系统的支架后扩张。



产品介绍


满足顾客需求,持续创新改进

更好的柔韧性抗扭结性


内外管的材质结构设计, 通过病变能力强, 操作体验更优

卸压时间更快

合理的内外管结构设计



同轴结构



柔软锥形尖端

良好的回抱性

薄壁囊体设计及不同折叠翼数, 提供更小的通过外径, 便于从血管内撤出

导管亲水涂层

降低摩擦系数, 减少对血管的损伤

规格型号齐全

覆盖多种血管病变, 能满足临床不同需求

柔软锥形尖端

方便进入复杂的病变部位